

MC-42S

取扱説明書

お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

MC-42S型マイクロホンは通信用として開発されたハンド型アップダウンスイッチ付ダイナミックマイクロホンです。

■本マイクロホンが使用できるトリオ製品 TS-780、TS-660

特 長

1. アップダウン付マイクロホン

通常のマイクロホンとしての使用のほか、アップダウンスイッチが付いていますのでセットの周波数を手元で変化させる事が出来ます。

TS-780、TS-660の周波数のアップダウンが手元で可能となり、使用に最適です。

2. 通信用として最適な音質設計


周波数性能について充分な実験をし、通信用として最も重要な了解度の向上に重点をおいた音質設計を行っています。

3. 操作性に優れた形状と信頼性


人間工学に基づき、操作性の優れた形状を採用し、長時間の運用にも疲労を感じさせません。

アップダウンスイッチはマイクを手にもって使用状態で動作させる事が出来る様考慮されています。P.T.T.スイッチには、マイクロスイッチを採用する等、操作性、信頼性を確保なものにしています。その他、マイクハンガー等の考慮を行っています。


各部の名称



接続図



マイク周波数特性(代表値)



ご注意

1. アップダウンスイッチの使用はトランシーバー等の使用方法をよく読んでご使用ください。
2. マイクロホン内部は精密に出来ておりますので開けたり改造などはしない様にしてください。また内部を開けたりした場合は、性能の保証はいたしかねます。
3. マイクロホンは、非常に敏感に出来ておりますので、なたいたり落したりして衝撃を与えないようにご注意ください。

使用方法

マイクの入力インピーダンスは500Ωとなっています。ローインピーダンスの通信機にご使用ください。

付属の8Pマイクプラグは、当社の発売する通信機 (TS-780、TS-660) にはそのままご使用いただけますが、当社以外の製品では、コネクタの配線が異なっている場合がありますので必ずコネクタの配線を確認してからご使用ください。

品質保証のご案内

1. 保証条件

お客様の取扱説明書にもとづく正常な取付方法並びに正常なご使用状態に於いて万一故障した場合には、お買い上げの日から一年間は無償修理いたします。

この場合は、領収書などお買い上げ年月日を証明できるものの提示が必要です。

2. 修理のご依頼方法

お買い上げの販売店または、トリオ通信機サービス窓口へご持参ください。

3. つぎの場合の修理は保証期間内でも有償となります。

- (1) お取付方法の誤りから生じた故障
- (2) お取扱方法が不適当なために生じた故障
- (3) 領収書等、お買い上げ年月日を証明できるものの提示がない場合
(領収書などを必ず保管ください)

定格・仕様

形 式	ダイナミック型マイクロホン
公称インピーダンス	500Ω ±30%
感 度	-69dB ±3dB (正面 2 cm 1000Hz)
指 向 性	無指向性
寸 法(外形)	W53×H82×D33.5
(突起物含む)	W53×H113×D37
重量(コード含む)	190g
微鉄粉防除シート装備	

■トリオ株式会社

本 社 東京都渋谷区渋谷2の17の5 シオノギ渋谷ビル 〒150

お買い上げ後のサービスのご相談は、通信機サービス窓口、または購入店をご利用ください。その他商品に関するお問い合わせは、お客様相談室をご利用ください。電話 (03)(477)5515